

**Garant****Burghiu suport HiPer-Drill, 8×D, Ø DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231615 15
GTIN	4045197603203
Clasa articolului	21S

**Descriere****Execuție:**

- **Cele mai mari viteze de avans și performanțe maxime datorită materialului și geometriei plăcuței.**
- **Poziționare exactă a plăcuței datorită locașului prismatic și prindere sigură datorită găurii centrale.**
- **Precizie ridicată a concentricității în stare montată.**
- **Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.**

**Aplicație:**

Utilizare în poziție verticală și rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

**Recomandare:**

Amplasarea orificiului de ghidare.

**Notă:**

La cerere, se pot livra și alte dimensiuni de până la Ø 50,99 mm.

Șurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuței. reduceți valorile  $v_c$  cu 20 %.

Pentru atingerea concentricității optime vă rugăm să prindeți burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeți o parte cât mai mică din burghiu pentru a obține stabilitate optimă.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

**Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.**

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere	231999 8IP (0,9 Nm)
Interval Ø D <sub>c</sub>	15 - 15,99 mm

Lungime utilă L <sub>1</sub>	128 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	50 mm
Serie	HiPer-Drill
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	203 mm
Execuție	8xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire în set
Utilizare găurire	Condiționat ieșire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Șurub Torx Plus® Acționare 8IP	231999 8IP