



Vârf fix, vârf din carbură, Con Morse: 3



Date comandă

Numărul de comandă	323600 3
GTIN	4045197296689
Clasa articolului	32L

Descriere

Execuție:

Unghiul vârfului la 60°, suprafețe rectificat.

Vârful executat cu **pastilă din carbură**.

Vârfurile armate cu pastilă din carbură sunt aplatizate, permit rectificarea frontală a pieselor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806

Ø exterior D: 24,1 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø carburii H: 11 mm

Lungimea aplatizării L₁: 38 mm

Distanța dintre vârf și suprafață b: 3 mm

Descriere tehnică

Lungimea aplatizării L ₁	38 mm
Con Morse	3
Ø exterior D	24,1 mm
Ø carburii H	11 mm
Distanța dintre vârf și suprafață b	3 mm

Lungimea totală L

125 mm

Tip produs

Vârf de centrare