

**Garant****CNMG 09T308, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 09T308 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Sfârâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire