

Garant
CNMG 09T304, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
 Sfărâmător de aşchii: VS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Sfărâmător de aşchii	VS
Rază la colț	0,4 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire