

Garant
CNMG 120404, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VS

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire