

Garant**Dorn cilindric din carbură, lung, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210562 12
GTIN	4045197558015
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	12 mm
Ø exterior d_1	11,8 mm
Lungime utilă L_1	64 mm
Ø cozii D_5 h6	16 mm
Moment de strângere recomandat	10 Nm
Lungimea totală L	115 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare