

**Garant****CNMG 120408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfărâmbător de așchii	VM
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire