

Garant
DNMG 150608, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
 Sfârâmător de așchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Aplicația principală	M

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire