

**Garant**
**DNMG 110408, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Clasa articolului	21G

### Descriere

DNMG 110408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
 Sfărâmător de aşchii: VS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	VS

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire