

Garant**Dorn cilindric cu răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru Ø capului de filetat D: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210557 20
GTIN	4045197557766
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	20 mm
Lungime utilă L_1	51 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Lungimea totală L	110 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă Weldon
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare