

**Garant****Dorn conic, SK 40, Pentru Ø capului de filetat D: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210577 20
GTIN	4045197557933
Clasa articolului	21Z

**Descriere****Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

**Descriere tehnică**

Ø exterior $d_1$	19,8 mm
Lungime utilă $L_1$	78 mm
Pentru Ø capului de filetat D	20 mm
Lungime activă dimensiune A	97 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Referință de prindere	40 mm
Serie	TopCut
Suport	SK 40
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare