

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250162 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819642 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMG 120416 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |
| Aplicația principală | M |
| Categorie | HB7120-1 |
| Rază la colț | 1,6 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Condiție de tăiere | continuă |

| | |
|---|------------------------------------|
| Sfârâmător de așchii | VM |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 260 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120416 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |