

Garant
DNMG 150608, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Sfârâmător de aşchii	VS
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire