

## Garant

### Dorn conic cu răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru Ø capului de filetat D: 25mm



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 210567 25     |
| GTIN               | 4045197557834 |
| Clasa articolului  | 21Z           |

#### Descriere

##### Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

##### Notă:

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

#### Descriere tehnică

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Pentru Ø capului de filetat D  | 25 mm        |
| Ø exterior $d_1$               | 24,8 mm      |
| Lungime utilă $L_1$            | 88 mm        |
| Moment de strângere recomandat | 35 Nm        |
| Lungimea totală L              | 150 mm       |
| Ø cozii $D_s$                  | 32 mm        |
| Serie                          | TopCut       |
| Suport                         | Coadă Weldon |
| Răcire interioară              | da           |

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare