


Garant
KNUX 160410R, Categorie: HB7120-1

Date comandă

Numărul de comandă	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410R HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Sfârâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Rază la colț	1 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfârâmător de așchii	2,2 mm
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire