

**Garant****DNMG 110404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Categorie	HB7120-1
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot

Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire