

**Garant****Dorn din carbură conic scurt, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 210569 12     |
| GTIN               | 4045197557865 |
| Clasa articolului  | 21Z           |

**Descriere****Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

**Descriere tehnică**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Ø exterior $d_1$               | 11,8 mm          |
| Pentru Ø capului de filetat D  | 12 mm            |
| Lungime utilă $L_1$            | 51 mm            |
| Ø cozii $D_s$ h6               | 16 mm            |
| Moment de strângere recomandat | 10 Nm            |
| Lungimea totală L              | 105 mm           |
| Serie                          | TopCut           |
| Suport                         | Coadă cilindrică |

Răcire interioară

da

Tip produs

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare