

**Garant****CNMG 09T304, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 09T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VS

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire