

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TN.G 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfărâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire