

**Garant****WNMG 080412, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VG

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de așchii	VG
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire