

**Garant**
**CNMG 120416, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120416 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmător de așchii	VM

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire