

**Garant****WNMG 080404, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Clasa articolului	21G

### Descriere

WN.G 080404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire