

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	VS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire