


Garant
KNUX 160405L, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405L HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire