

Garant
KNUX 160410L, Categorie: HB7140-1

Date comandă

Numărul de comandă	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410L HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VG

Sfârâmător de așchii: 3,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1 mm
Sfârâmător de așchii	VG
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	3,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire