

**Garant**
**Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 14,75 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	231640 14,75
GTIN	4045197640420
Clasa articolului	21M

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 14,5 mm

Avans  $f$  în oțel  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,23 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans $f$ în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/rot
Pentru Ø burghiului suport D	14,5 mm
Ø D	14,75 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Categorie	HB7530
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placă pentru găurire

---

## Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 8IP	231999 8IP
--------------------------------	------------