

Garant
WNMG 060408, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7140-1
GTIN	4045197820815
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 060408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire