

Garant**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT, cu alezaj, Ø D / Zef: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215579 50/5
GTIN	4045197455345
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile** sau pentru **mașini cu putere redusă**.

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	20 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	5
Ø orificiu prindere	22 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Ø tășului D_c	50 mm
Serie	Softcut®
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP