

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire