

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
Sfărâmbător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,05 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfărâmbător de așchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire