

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Sfărâmator de așchii	VS
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire