

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Clasa articolului	21G

### Descriere

TNMG 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire