



## Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 160/11mm



### Date comandă

Numărul de comandă	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	11
Serie	DOVEIQMILL
Ø orificiu prindere	40 mm
Ø exterior maxim $D_{max}$	169,4 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SYHU0704..
Ø tăișului $D_c$	160 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	4,6 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Denumirea producătorului	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	50 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 4	229695 4
---	----------