

**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfârâmător de aşchii	VM
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire