


**Garant****SNMG 120408, Categorie: HB7140-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120408 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7140-1  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

## Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire