

Garant
CNMG 120408, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de aşchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de aşchii	VG
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire