

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire