

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Insertiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii a_p	3,9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TD..1505..
Ø D_3	45,6 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,6 grad
Număr de dinți Z	5

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	468,99 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	95 mm
Serie	HELI3MILL
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Denumirea producătorului	HM390 FTD D050-5-22-15
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Ramping
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	229696 1
--	----------