

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Clasa articolului	21G

### Descriere

TNMG 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	VS
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire