



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 20/3



Date comandă

Numărul de comandă	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	32,6 mm
Unghi de reglare κ	17 grad
Răcire interioară	da
Ø tăișului D _c	20 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Frezare circulară a găurii a _p	0,8 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	39 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,7 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------