

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 63/6Smm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 226490 63/6S |
| GTIN | 7291075313291 |
| Clasa articolului | 19D |

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tășului de 10 și 15 mm. Insertiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------|
| Frezare circulară a găurii a_p | 3,8 mm |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$ | 121 mm |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 625,39 mm |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$ | 125 mm |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |
| Număr de dinți Z | 6 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ø tăişului D _c | 63 mm |
| Lungimea totală L _{ges} | 45 mm |
| Unghi de aşezare cu înclinație α _{max} | 1,2 grad |
| Serie | HELI3MILL |
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TD..1505.. |
| Denumirea producătorului | HM390 FTD D063-6-27-15 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Ramping |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--|----------|
| Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2 | 229696 2 |
|--|----------|