

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251964 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820143 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

WNMG 080408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | HB7120-1 |
| Sfârâmător de aşchii | VS |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,3 - 2 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Aplicația principală | M |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 90 - 290 m/min |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 080408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |