



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 20/3



Date comandă

Numărul de comandă	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	19,08 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,7 grad
Ø D_3	12,6 mm
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Ø tăișului D_c	25 mm
Răcire interioară	da
Serie	LOGIQ4FEED
Lungime activă L_1	60 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	39 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Unghi de reglare κ	17 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	32,6 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------