


Garant
SNMG 120412, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm
 Categorie: HB7140-1
 Sfârâmător de așchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VG
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7140-1

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire