

Garant
CNMG 120412, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmatör de aşchii: VG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm

Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmatör de aşchii	VG

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire