



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 20/3



Date comandă

Numărul de comandă	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	25 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	39 mm
Filet de prindere M	M10
Număr de dinți Z	3
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	19,08 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,7 grad

Ø tăişului D _c	20 mm
Răcire interioară	da
Ø D ₃	12,6 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Denumirea producătorului	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------