

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	VS
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire