



## NEODO Freză frontală/unghiulară, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 100/14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225760 100/14
GTIN	7291075440157
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	14
Serie	NEODO
Ø orificiu prindere	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	5 mm
Ø tășului $D_c$	100 mm

Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Denumirea producătorului	S890 FSZ D100-14-32-R08
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------