



## LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 32/5



### Date comandă

Numărul de comandă	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	1,2 grad
Serie	LOGIQ4FEED
Număr de dinți Z	5
Ø tăișului D <sub>c</sub>	32 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	42,97 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm

Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	0,8 mm
Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Denumirea producătorului	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------