

Garant**WNMG 060404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfârșmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire